

Posicionadores • con vástago esférico y ranura
22050.0510



Descripción del producto

Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

Material

- Vástago**
- Acero Inoxidable 1.4305, nitrurado
- Cuerpo**
- Acero inoxidable 1.4305
- Muelle**
- Acero inoxidable

Características

Muelle estándar: sin marca



muelle estándar



muelle fuerte

Más información

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.
Los posicionadores son especialmente
testados en presión y carrera.


Referencias

Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten
el anexo de Datos Técnicos.

Otros productos

- Posicionadores, con vástago esférico y
ranura - PULGADAS

Dibujo




Información para el pedido

Dimensiones				Carrera s	Presión ¹⁾				Referencia
d ₁	d ₂	l	n		F ₁ ~	F ₂ ~	máx.		
[mm]				[mm]	[N]		[°C]	[g]	
acero inoxidable, muelle estándar									
M10	4,5	19	1,5	2,5	19	42	250	7	22050.0510

¹⁾ valor medio estadístico

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.