

Posicionadores • lisos, con cuello y vástago esférico

22080.0104



Descripción del producto

Utilizado para posicionar, bloquear, como elemento de soporte o para aplicar presión o expulsar o como amortiguador.

Material

Vástago

- Acero inoxidable 1.4305

Cuerpo

- Acero inoxidable 1.4303

Muelle

- Acero inoxidable

Montaje


Se recomienda una tolerancia de H7 para el agujero de alojamiento de d_1 .

Más información

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.
Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.

Dibujo




Información para el pedido

Dimensiones										Carrera s	Presión ¹⁾		Temperatura máx.	Alojamiento H7	Peso	Referencia
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	F ₁		F ₂	[°C]				
+0,1 +0,04				±0,04		~	~	~		~	~					
[mm]																
[N]																
[°C]																
[mm]																
[g]																
cuerpo y vástago de acero inoxidable																
4	2,8	4,6	3,85	4	10,7	0,9	1,8	5,6	2,7	3	8,2	250	4	0,7	22080.0104	

¹⁾ valor medio estadístico

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.