

## Casquillos de Centraje • para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice

22110.0468




### Descripción del producto

Los casquillos de centraje son adecuados para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice. Bajo desgaste gracias al rodamiento templado.

### Material

- Acero, templado, pavonado


### Dibujo



### Información para el pedido

Dimensiones									Para tornillo	SW		Referencia
d <sub>1</sub>	d <sub>3</sub> +0,1	d <sub>2</sub>	d <sub>4</sub> -0,05	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub> +0,5	[mm]	[mm]	[g]	
Acero												
M16 x 1,5	8,2	32	16	12	20	13	7	1,5	8	6	36	22110.0468

### Ejemplo de aplicación



## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

### Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

### Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.