

## Posicionadores Retráctiles Compactos · con cuello hexagonal y bloqueo, con empuñadura en T

T  
22110.0942



### Descripción del producto

Los posicionadores retráctiles se utilizan para indexar. Manipulación simple incluso con guantes de seguridad y posibilidad de hacer más fuerza en el desbloqueo si ésta es necesaria. Tanto los posicionadores con bloqueo, o sin él, presentan el mismo tamaño. Puede ser totalmente atornillado gracias a la muesca fina al final de la rosca.

### Material

#### Cuerpo

- Acero inoxidable 1.4305

#### Vástago

- Acero inoxidable 1.4305, niquelado

#### Pomo

- Termoplástico PA 6, negro, mate

### Montaje

La longitud de rosca puede adaptarse con anillos distanciadores para posicionadores retráctiles (EH 22120.).

### Procedimiento

Tirando de la empuñadura en T y girándola 90°, se bloquea en posición retraída del vástago (en la posición de bloqueo el vástago no debe sobresalir). Las posiciones se definen claramente por el mango en T.

### Más información


### Notas

No desmontable.  
Las contratuerca deben pedirse por separado.

### Otros productos

- Elementos de Sujeción, para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice, de fundición
- Casquillos de Posicionamiento, para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
- Anillos Distanciadores, para posicionadores retráctiles

### Dibujo



### Información para el pedido


Dimensiones							SW	Presión <sup>1)</sup>		Temperatura		Referencia	
d <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>		F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	mín.	máx.		[g]
-0,02							[mm]	[N]	~	~	[°C]		
-0,05							[mm]	[N]					
<b>Acero inoxidable</b>													
12	15	M20 x 1,5	68	33	10	59	22	11,5	40	-30	80	127	22110.0942

<sup>1)</sup> valor medio estadístico

### Accesorios

	Dimensiones	Tamaño de llave		Referencia
	d <sub>2</sub>			
	[mm]	[mm]	[g]	
<b>Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable</b>				
	M20 x 1,5	30	32,0	22120.0520

### Ejemplo de aplicación



### Cumplimiento

#### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

#### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

#### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.