

Posicionadores Retráctiles • con pletina de fijación, horizontal, acero inoxidable

22110.2310



Descripción del producto

Los posicionadores retráctiles se utilizan para indexar.

Material

Cuerpo

- Acero inoxidable 1.4308, fundición de precisión, brillante, pulido con chorro de arena

Vástago

- Acero inoxidable 1.4305

Tirador de anilla

- Acero inoxidable 1.4310

Montaje

Montaje mediante arandelas ISO 7092.

Procedimiento


Al utilizar posicionadores con bloqueo, estirando del pomo y girándolo 90° podemos bloquearlo en la muesca (dejando el vástago escondido).

Más información

Notas

No desmontable.

Dibujo



Información para el pedido

| Dimensiones | | | | | | | | | | | | | | Presión ¹⁾ | | 🌡️ | 📦 | Referencia | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|------|-----|------------|-----|------|-----|--|
| d ₁ | d ₃ | b ₁ | b ₂ | b ₃ | b ₄ | h ₁ | h ₂ | k ₁ | k ₂ | k ₃ | k ₄ | l ₁ | l ₂ | F ₁ | F ₂ | máx. | [g] | | | | | |
| h11 | | | | | -0,2 | | | ±0,05 | | | | | min. | ~ | ~ | [°C] | | | | | | |
| [mm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | [N] | [°C] | [g] | |
| con tirador de anilla, sin bloqueo – croquis 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 30 | 35 | 39 | 14,5 | 6,5 | 6 | 14,5 | 27 | 6 | 15 | 13,5 | 75 | 10 | 4 | 25 | 100 | 93 | 22110.2310 | | | | |

¹⁾ valor medio estadístico

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos