

Posicionadores Retráctiles • sin cuello hexagonal

22120.0065



Descripción del producto

Los posicionadores retráctiles se utilizan para indexar.

Material

Cuerpo

- Acero de decoletaje, pavonado

Vástago

- Acero, templado

Montaje

Herramientas de montaje disponibles.

Más información

Notas


No desmontable.

Las contratuerca deben pedirse por separado.

Otros productos

- Elementos de Sujeción, para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice, de fundición
- Casquillos de Posicionamiento, para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
- Anillos Distanciadores, para posicionadores retráctiles

Dibujo



Información para el pedido


Dimensiones						Presión ¹⁾		Temperatura máx.	Peso	Referencia
d ₁	d ₂	d ₄	l ₂ mín.	l ₃	l ₄	F ₁	F ₂	[°C]	[g]	
-0,02 -0,05						~	~			
[mm] [N]										
sin pomo – croquis 2, Acero de decoletaje										
5	M10 x 1	M5	5	22	6	6	14	250	12	22120.0065

¹⁾ valor medio estadístico

Accesorios

	Dimensiones d ₂ [mm]	Tamaño de llave [mm]	 [g]	Referencia
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero				
	M10 x 1	16	5,2	22120.0115
Herramienta de Montaje, Acero				
	M10 x 1	-	9,3	22120.0955

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.