Posicionadores Retráctiles • sin cuello hexagonal
22120.0066

Descripción del producto

Los posicionadores retráctiles se utilizan para indexar.

Material

Cuerpo
- Acero de decoletaje, pavonado

Vástago
- Acero, templado

Montaje

Herramientas de montaje disponibles.

Más información

Notas

No desmontable.
Las contratuercas deben pedirse por separado.

Otros productos

- Elementos de Sujeción, para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice, de fundición
- Casquillos de Posicionamiento, para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
- Anillos Distanciadores, para posicionadores retráctiles

Dibujo



Información para el pedido

Dimensiones						Presión[1]				Referencia
d_1 -0,02 -0,05	d_2	d_4	l_2 mín.	l_3	l_4	F_1 ~	F_2 ~	máx.		
[mm]						[N]		[°C]	[g]	
sin pomo – croquis 2, Acero de decoletaje										
6	M12 x 1,5	M6	6	26	10	6,5	19	250	19	22120.0066

[1] valor medio estadístico

Accesorios

	Dimensiones d_2 [mm]	Tamaño de llave [mm]	[g]	Referencia
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero				
	M12 x 1,5	18	7,5	**22120.0116**
Herramienta de Montaje, Acero				
	M12 x 1,5	–	14,0	**22120.0956**

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65

El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.