Posicionadores Retráctiles • con cuello hexagonal y bloqueo
22120.0206

Descripción del producto

Los posicionadores retráctiles se utilizan para indexar.

Material

Cuerpo
- Acero de decoletaje, pavonado

Vástago
- Acero, templado

Pomo
- Termoplástico PA 6, negro, mate

Montaje

La longitud de rosca puede adaptarse con anillos distanciadores para posicionadores retráctiles (EH 22120.).

Procedimiento

Tirando del pomo y girándolo 90º, puede ser bloqueado en posición retraída del vástago (en la posición de bloqueo, el vástago no debe sobresalir).

Más información

Notas

No desmontable.
Las contratuercas deben pedirse por separado.

Otros productos

- Elementos de Sujeción, para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice, de fundición
- Casquillos de Posicionamiento, para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
- Anillos Distanciadores, para posicionadores retráctiles

Dibujo



Información para el pedido

Dimensiones								SW	Presión[1]					Referencia
d_1 -0,02 -0,05	d_2	d_3	l_1 ~	l_2 mín.	l_3	l_4	l_5 mín.		F_1 ~	F_2 ~	mín.	máx.		
[mm]								[mm]	[N]		[°C]		[g]	
Acero de decoletaje														
6	M12 x 1,5	25	61	6	20	6	17	14	6,5	19	-30	80	36	22120.0206

[1] valor medio estadístico

Accesorios

	Dimensiones d_2 [mm]	Tamaño de llave [mm]	[g]	Referencia
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero				
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0116

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65

El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.