

Posicionadores Retráctiles • sin cuello hexagonal, acero inoxidable

22120.0476



Descripción del producto

Los posicionadores retráctiles se utilizan para indexar.

Material

Cuerpo

- Acero inoxidable 1.4305

Vástago

- Acero inoxidable 1.4305, niquelado

Pomo

- Acero inoxidable 1.4305

Montaje

Herramientas de montaje disponibles.

Más información

Notas


No desmontable.

Las contratuerca deben pedirse por separado.

Otros productos

- Elementos de Sujeción, para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice, de fundición
- Anillos Distanciadores, para posicionadores retráctiles

Dibujo



Información para el pedido

Dimensiones						Presión ¹⁾		Temperatura	Peso	Referencia
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	F ₁	F ₂	máx.	[g]	
-0,02 -0,05		[mm]	~	min.		~	~	[°C]		
Acero inoxidable										
6	M12 x 1,5	25	54,5	6	26	6,5	19	250	62	22120.0476

¹⁾ valor medio estadístico

Accesorios

	Dimensiones d ₂ [mm]	Tamaño de llave [mm]	 [g]	Referencia
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable				
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0516
Herramienta de Montaje, Acero				
	M12 x 1,5	-	14,0	22120.0956

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.