Posicionadores Retráctiles • con cuello hexagonal, acero inoxidable
22120.0490

Descripción del producto

Los posicionadores retráctiles se utilizan para indexar.

Material

Cuerpo
- Acero inoxidable 1.4305

Vástago
- Acero inoxidable 1.4305, niquelado

Pomo
- Acero inoxidable 1.4305

Montaje

La longitud de rosca puede adaptarse con anillos distanciadores para posicionadores retráctiles (EH 22120.).

Más información

Notas

No desmontable.
Las contratuercas deben pedirse por separado.

Otros productos

- Elementos de Sujeción, para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice, de fundición
- Anillos Distanciadores, para posicionadores retráctiles

Dibujo



Información para el pedido

Dimensiones								SW	Presión[1]				Referencia
d_1 -0,02 -0,05	d_2	d_3	l_1 ~	l_2 mín.	l_3	l_4	l_6 mín.		F_1 ~	F_2 ~	máx.		
[mm]								[mm]	[N]		[°C]	[g]	
Acero inoxidable													
10	M20 x 1,5	31	80	10	33	10	30	22	23	54	250	179	22120.0490

[1] valor medio estadístico

Accesorios

	Dimensiones d_2 [mm]	Tamaño de llave [mm]	[g]	Referencia
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable				
	M20 x 1,5	30	32,0	22120.0520

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.