

Posicionadores Retráctiles • acabado simple

22120.0746



Descripción del producto

Aplicación limitada a casos en los que no se requiera un posicionamiento preciso. Ejecución simple con dimensiones reducidas.

Material

Cuerpo

- Acero, cincado por galvanización

Vástago

- Acero inoxidable 1.4305

Pomo

- Termoplástico PA 6, negro, mate

Procedimiento

Al utilizar posicionadores con bloqueo, estirando del pomo y girándolo 90° podemos bloquearlo en la muesca (dejando el vástago escondido).

Más información


Notas

Las contratuercas deben pedirse por separado.
No desmontable.

Otros productos

- Casquillos de Posicionamiento, para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice

Dibujo



contratuercas
22120.0704 - .0708 (acero)
22120.0714 - .0718 (acero inoxidable)

croquis 1

croquis 2

croquis 3

Información para el pedido


Dimensiones										SW	Par de apriete máx.	Presión ¹⁾		Temperatura		Referencia	
d ₁	d ₂	d ₃	e	l ₁	l ₂ mín.	l ₃	l ₄	l ₅	s mín.			F ₁ ~	F ₂ ~	mín.	máx.		[g]
[mm]										[mm]	[Nm]	[N]	[°C]		[g]		
con pomo, sin bloqueo – croquis 2, Acero																	
6	M10	18	11,5	49	6	20	7,5	17	6	10	15	5	21	-30	80	18	22120.0746

¹⁾ valor medio estadístico

Accesorios

	Dimensiones d ₂ [mm]	Tamaño de llave [mm]	[g]	Referencia
Acero				
	M10	16	5,3	22120.0706

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.