

Posicionadores Retráctiles • acabado simple

22120.0776



Descripción del producto

Aplicación limitada a casos en los que no se requiera un posicionamiento preciso. Ejecución simple con dimensiones reducidas.

Material

Cuerpo

- Acero inoxidable 1.4305

Vástago

- Acero inoxidable 1.4305

Tirador de anilla

- Acero inoxidable 1.4310

Procedimiento

Al utilizar posicionadores con bloqueo, estirando del pomo y girándolo 90° podemos bloquearlo en la muesca (dejando el vástago escondido).

Más información


Notas

Las contratuerca deben pedirse por separado.

Otros productos

- Casquillos de Posicionamiento, para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice

Dibujo



Información para el pedido


Dimensiones										SW	Par de apriete máx.	Presión ¹⁾		T _{máx.}	m	Referencia
d ₁	d ₂	d ₃	e	l ₁	l ₂ mín.	l ₃	l ₄	l ₅	s mín.			F ₁	F ₂			
[mm]										[mm]	[Nm]	[N]	[N]	[°C]	[g]	
con tirador de anilla, sin bloqueo – croquis 1, Acero inoxidable																
6	M10	24	11,5	57,5	6	20	7,5	17	6	10	15	5	21	250	17	22120.0776

¹⁾ valor medio estadístico

Accesorios

	Dimensiones d ₂ [mm]	Tamaño de llave [mm]	 [g]	Referencia
Acero inoxidable				
	M10	16	5,3	22120.0716

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.