

Posicionadores Retráctiles • con cuello hexagonal y bloqueo, acero inoxidable A4

22120.1158



Descripción del producto

Los posicionadores retráctiles se utilizan para indexar.
La versión de acero inoxidable A4 garantiza la máxima resistencia a la corrosión.

Material

Cuerpo

- Acero inoxidable 1.4401

Vástago

- Acero inoxidable 1.4401 niquelado

Pomo

- Acero inoxidable 1.4401

Contratuercas


- Acero inoxidable 1.4401

Más información

Notas

No desmontable.
Las contratuerca deben pedirse por separado.

Dibujo



Información para el pedido

Dimensiones							Presión ¹⁾		 máx.		Referencia
d ₁	d ₂	l ₂ mín.	d ₃	l ₁	l ₃	l ₄	F ₁ ~	F ₂ ~			
-0,02											
-0,05											
[mm]							[N]		[°C]	[g]	
con pomo de acero inoxidable – croquis 2											
8	M16 x 1,5	12	27	58	26	8	7	26	100	118	22120.1158

¹⁾ valor medio estadístico

Accesorios

	Dimensiones d ₂ [mm]	Tamaño de llave [mm]	 [g]	Referencia
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable 1.4401				
	M16 x 1,5	24	18,0	22120.1518

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos