

Posicionadores Retráctiles • con cuello hexagonal y bloqueo, acero inoxidable A4

22120.1165



Descripción del producto

Los posicionadores retráctiles se utilizan para indexar.
La versión de acero inoxidable A4 garantiza la máxima resistencia a la corrosión.

Material

Cuerpo

- Acero inoxidable 1.4401

Vástago

- Acero inoxidable 1.4401 niquelado

Pomo

- Termoplástico PA 6, negro grisáceo, mate

Contratuercas


- Acero inoxidable 1.4401

Más información

Notas

No desmontable.
Las contratuerca deben pedirse por separado.

Dibujo



Información para el pedido

Dimensiones							Presión ¹⁾		min.	máx.	[g]	Referencia
d ₁	d ₂	l ₂ mín.	d ₃	l ₁	l ₃	l ₄	F ₁ ~	F ₂ ~				
-0,02 -0,05			[mm]				[N]					
con pomo de termoplástico – croquis 1												
5	M10 x 1	8	19	48	22	6	4	20	-30	80	18	22120.1165

¹⁾ valor medio estadístico

Accesorios

	Dimensiones d ₂ [mm]	Tamaño de llave [mm]	 [g]	Referencia
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable 1.4401				
	M12 x 1,5	18	7,6	22120.1516

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos