

Posicionadores Laterales

22140.0008



Descripción del producto

Sirven para posicionar y presionar las piezas, por ejemplo durante la pintura y el arenado.

Material

Bola

- Acero inoxidable, templado

Cuerpo

- Acero de decoletaje, pavonado

Muelle

- Acero inoxidable

Montaje


Respetar la cota de montaje l_3 .

Más información

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Dibujo




Información para el pedido

Dimensiones						Alojamiento H8	Carrera s	Presión ¹⁾		 min. max.		 [g]	Referencia
d ₁ +0,1	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	b			F ₁ ~	F ₂ ~				
[mm]								[mm]	[mm]	[N]			
bola de acero inoxidable, muelle estándar, un lado – croquis 1													
8	3	25	3,6	6	3,2	8	0,8	2,5	6,5	-30	50	8,9	22140.0008

¹⁾ valor medio estadístico

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.