

Posicionadores Laterales

22140.0010



Descripción del producto

Sirven para posicionar y presionar las piezas, por ejemplo durante la pintura y el arenado.

Material

Bola

- Acero inoxidable, templado

Cuerpo

- Acero de decoletaje, pavonado

Muelle

- Acero inoxidable

Montaje


Respetar la cota de montaje l_3 .

Más información

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Dibujo





Información para el pedido

Dimensiones						Alojamiento H8	Carrera s	Presión ¹⁾					Referencia
d ₁ +0,1	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	b			F ₁ ~	F ₂ ~	mín.	máx.		
[mm]						[mm]	[mm]	[N]		[°C]		[g]	
bola de acero inoxidable, muelle estándar, un lado – croquis 1													
10	4	30	4,2	7	4	10	1	4,5	9	-30	50	16	22140.0010

¹⁾ valor medio estadístico

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.