


## Posicionadores Laterales

22140.0108



### Descripción del producto

Sirven para posicionar y presionar las piezas, por ejemplo durante la pintura y el arenado.

#### Material

##### Bola

- Termoplástico POM, blanco

##### Cuerpo

- Acero de decoletaje, pavonado

##### Muelle

- Acero inoxidable

#### Montaje


Respetar la cota de montaje  $l_3$ .

#### Más información

#### Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

### Dibujo





Información para el pedido

Dimensiones						Alojamiento	Carrera	Presión <sup>1)</sup>		Temperatura		Peso	Referencia
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	b	H8	s	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	mín.	máx.	[g]	
[mm]						[mm]	[mm]	[N]	[N]	[°C]			
bola de termoplástico, muelle estándar, un lado – croquis 1													
8	3	25	3,6	6	3,2	8	0,8	2,5	6,5	-30	50	8,8	22140.0108

<sup>1)</sup> valor medio estadístico

Ejemplo de aplicación



## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

### Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

### Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.