

Casquillos de Posicionamiento • para pasadores de bolas y ejes de fijación

22400.0924



Descripción del producto

Este diseño con agujeros en la parte frontal (croquis 2) es adecuado para aplicaciones que requieren instalaciones a ras.

Los casquillos de posicionamiento se utilizan para el enclavamiento rápido y seguro de los pasadores de bolas EH 22340., EH 22350., EH 22370. y EH 22380. y ejes de fijación EH 22400. Centraje optimizado gracias al cuello de precisión (ej. como en el montaje rápido de platos y componentes)

Todas las versiones son resistentes a la corrosión y a la abrasión.

Material


- Acero inoxidable 1.4305

Montaje

Este diseño con agujeros en la parte frontal (croquis 2) se puede montar mediante una llave de espigas o una llave de espigas fija con adaptador.

Asegura tolerancias seguras y función constante. Fácilmente incorporable en diferentes materiales. Puede utilizarse en piezas de pared delgada. Posibilidad de montaje por ambos lados.


Dibujo



Información para el pedido

Dimensiones										SW		Referencia	
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	[mm]	[mm]	[g]	
H11		h9											
con hexágono exterior – croquis 3													
25	M42	50	32	65	50	26,5	38,5	13,3	21,8	36	350		22400.0924

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.