

Pies de Apoyo
22593.2515



Descripción del producto

Los pies de apoyo son universalmente utilizables como pies ajustables. La placa está atornillada al perno roscado y a la tuerca mediante un tornillo de sujeción de acero inoxidable, y también se encola.

Material


- Tuerca**
- Acero inoxidable 1.4305
- Contratuerca**
- Acero inoxidable A2, ISO 4032
- Patín**
- Acero inoxidable 1.4301, pulido deslizante

Más información

Otros productos

- Pies de Apoyo, con antideslizante

Dibujo



Información para el pedido

Dimensiones					SW ₁		Referencia
d ₁	d ₂	l ₁	h ₁	h ₂	[mm]	[g]	
con rosca hembra – croquis 3, Acero inoxidable							
40	M12	31	2	12	17	57	22593.2515

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.