

Soportes · forma de perno

22680.0488




Descripción del producto

Para utilizarse como asiento y soporte sólido y preciso. La forma estrecha de este apoyo permite la aplicación en componentes con puntos de asiento estrechos.
Superficie templada por inducción y desbastada.


Material

- Acero termotratado, templado, pavonado

Dibujo



croquis 1




croquis 2

Información para el pedido

Dimensiones						SW	Par de apriete máx.	Referencia	
l_1 $\pm 0,01$	d_1	d_2	l_3	t	d_3	[mm]	[Nm]		
[mm]								[g]	
con rosca hembra – croquis 2									
60	M12	8	28	18	21,2	19	60	63	22680.0488

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.