Vástagos

22690.0337

Descripción del producto

Utilización como asiento, tope y apoyo.

Material

- Acero, cementado, pavonado

Más información

Otros productos

- Soportes, estriados o con punta
- Vástagos, con superfície de apoyo de plástico

Dibujo



croquis 1



croquis 2



croquis 3



croquis 4



croquis 5



croquis 6

Información para el pedido

Dimensiones						SW	Par de torsión inicial[1] máx.		Referencia
h ±0,01	d_1	d_2	d_3	l	t				
[mm]						[mm]	[Nm]	[g]	
con rosca hembra, superficie de apoyo plana tolerancia l_1 = ±0,01 – croquis 4									
40	**M10**	21,9	19	40	15	19	46	85	22690.0337

[1] El par de apriete de los pernos con rosca hembra es para pernos roscados, calidad 8. El perno debe apretarse en la totalidad de la rosca.

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65

El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.