

## Tornillos de Bola · con cabeza, bola troncada

22710.0872



### Descripción del producto

Estos tornillos de bola también se pueden utilizar para sujetar, apretar o soportar superficies no paralelas.  
La bola móvil de cara troncada permite una transmisión de carga plana.

### Material

**Bola**  
• Acero inoxidable, templado

**Tornillo**  
• Acero inoxidable 1.4305

### Más información

#### Notas

Bola no asegurada contra rotación.  
Ejecuciones especiales bajo pedido.


#### Referencias

Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.

#### Otros productos

- Tornillos de Bola, con cabeza, con bloqueo que impide el giro de la bola

### Dibujo



### Información para el pedido

Dimensiones							SW	Capacidad de carga estática <sup>1)</sup> máx.	g	Referencia
d <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	diámetro de la bola				
superficie de apoyo plana, Acero inoxidable							[mm]	[kN]	[g]	
M16	40	24	10,7	16	6	12	14	60	95	22710.0872

<sup>1)</sup> Valores de carga indicados no válidos para los modelos en acero inoxidable.

### Cumplimiento

#### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

#### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

#### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.