

Soportes Ajustables

22730.0130



Descripción del producto

Los soportes ajustables se utilizan como topes, soportes, apoyos y como elementos de apriete.

Material

Bola

- Acero inoxidable 1.3541, niquelado

Cuerpo


- Acero inoxidable 1.4057, termotratado

Más información


Notas

Bola bloqueada para impedir su giro.
Datos de carga válidos para diseños en acero y acero inoxidable.


Dibujo




croquis 1



croquis 2



croquis 3



croquis 4


Información para el pedido

d ₁	d ₂	d ₃	Dimensiones		diámetro de la bola	SW [mm]	Capacidad de carga estática máx. [kN]	Par de torsión inicial máx. [Nm]	[g]	Referencia
			l ₁	l ₂ -0,5						
			[mm]							
30	M16	20	27	16	25	27	90	206	151	22730.0130

con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero inoxidable

30	M16	20	27	16	25	27	90	206	151	22730.0130
----	-----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	------------

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.