

Soportes Ajustables
22730.0318



Descripción del producto

Los soportes ajustables se utilizan como topes, soportes, apoyos y como elementos de apriete.

Material


- Bola**
- Acero para rodamiento, templado, brillante
- Cuerpo**
- Acero termotratado, templado, fosfatado

Más información

Notas

Bola bloqueada para impedir su giro.
Datos de carga válidos para diseños en acero y acero inoxidable.


Dibujo



Información para el pedido

Dimensiones						SW	Capacidad de carga estática máx.	Par de torsión inicial máx.		Referencia
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	diámetro de la bola	[mm]	[kN]	[Nm]	[g]	
[mm]										
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada – croquis 2, Acero termotratado										
20	M8	10,5	18	10	16	17	25	25	38	22730.0318

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.