

Soportes Ajustables
22730.0360



Descripción del producto

Los soportes ajustables se utilizan como topes, soportes, apoyos y como elementos de apriete.

Material


- Bola**
- Acero para rodamiento, templado, brillante
- Cuerpo**
- Acero termotratado, templado, fosfatado

Más información

Notas

Bola bloqueada para impedir su giro.
Datos de carga válidos para diseños en acero y acero inoxidable.


Dibujo



Información para el pedido

Dimensiones						SW	Capacidad de carga estática máx.	Par de torsión inicial máx.		Referencia
d1	d2	d3	l1	l2	diámetro de la bola					
[mm]						[mm]	[kN]	[Nm]	[g]	
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada – croquis 2, Acero termotratado										
50	M24	34,5	35	24	40	41	165	698	513	22730.0360

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.