

Soportes Ajustables

22730.0718



Descripción del producto

Los soportes ajustables se utilizan como topes, soportes, apoyos y como elementos de apriete.

Material

Bola

- Acero para rodamiento, templado, brillante

Cuerpo


- Acero termotratado, templado, fosfatado

Más información


Notas

Bola bloqueada para impedir su giro.
Datos de carga válidos para diseños en acero y acero inoxidable.


Dibujo




croquis 1



croquis 2



croquis 3



croquis 4

Información para el pedido

Dimensiones					diámetro de la bola	Ø H7	Alojamiento	Capacidad de carga estática ¹⁾ máx. [kN]	Par de torsión inicial máx. [Nm]	Referencia
d ₁ n6	d ₂	d ₃	l ₁	l ₃ máx.			Profundidad mín. [mm]			
para orificio de posicionamiento, bola truncada plana, superficie de apoyo estriada – croquis 4, Acero termotratado										
18	M4	10,5	17	4	16	18	8	25	2,9	29 22730.0718

¹⁾ Sólo válido si se respeta la profundidad mínima del alojamiento.

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.