

Soportes Ajustables • regulables

22731.0712



Descripción del producto

Los soportes ajustables se utilizan como topes, soportes, apoyos y como elementos de apriete. El punto de contacto del soporte se autoajusta a la posición horizontal evitando que el soporte esté en posición oblicua cuando se inserta la pieza a mecanizar.

Material

Elemento resorte

- Termoplástico PUR

Bola

- Acero para rodamiento, templado, brillante

Cuerpo


- Acero termotratado, templado, fosfatado

Más información


Notas

Bola bloqueada para impedir su giro.
Datos de carga válidos para diseños en acero y acero inoxidable.


Dibujo




croquis 1



croquis 2



croquis 3






croquis 4

Información para el pedido

d ₁ n6	d ₂	d ₃	Dimensiones		diámetro de la bola	Ø H7	Alojamiento		Capacidad de carga estática ¹⁾ máx. [kN]	Par de torsión inicial máx. [Nm]	Referencia
			l ₁ [mm]	l ₃ máx.			Profundidad mín. [mm]	[g]			
12	M3	7,2	17	3,2	10	12	12	10	1,3	13	22731.0712

¹⁾ Sólo válido si se respeta la profundidad mínima del alojamiento.

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.