

Soportes Ajustables • regulable
22740.0013



Descripción del producto

Los soportes ajustables se utilizan como topes, soportes, apoyos y como elementos de apriete.

Material


- Bola**
- Acero para rodamiento, templado, brillante
- Cuerpo**
- Acero termotratado, templado, fosfatado
- Tuerca**
- Acero, pavonado (ISO 4035)

Más información

Notas

Bola bloqueada para impedir su giro.
Datos de carga válidos para diseños en acero y acero inoxidable.
Ejecuciones especiales bajo pedido.


Dibujo



Información para el pedido

Dimensiones						Capacidad de carga estática máx. [kN]	Par de torsión inicial máx. [Nm]	 [g]	Referencia
d ₁	l	l ₁	d ₂	e	diámetro de la bola				
[mm]									
con bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero termotratado									
M8	36,6	25	5,8	14,5	8,5	8	25	20	22740.0013

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.