

Soportes Ajustables · regulable

22740.0117



Descripción del producto

Los soportes ajustables se utilizan como topes, soportes, apoyos y como elementos de apriete.

Material

Bola

- Acero inoxidable 1.3541, niquelado

Cuerpo

- Acero inoxidable 1.4057, termotratado

Tuerca


- Acero inoxidable

Más información

Notas

Bola bloqueada para impedir su giro.
Datos de carga válidos para diseños en acero y acero inoxidable.
Ejecuciones especiales bajo pedido.

Dibujo



Información para el pedido

d ₁	l	Dimensiones			e	diámetro de la bola	Capacidad de carga estática máx. [kN]	Par de torsión inicial máx. [Nm]	g	Referencia
		l ₁	d ₂	[mm]						
con bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero inoxidable										
M12	50,7	35	8,6	19	12	15	82	57	22740.0117	

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.