

Soportes Ajustables • regulables, con auto-ajuste  
22741.0346



Descripción del producto

Los soportes ajustables se utilizan como topes, soportes, apoyos y como elementos de apriete. El punto de contacto del soporte se autoajusta a la posición horizontal evitando que el soporte esté en posición oblicua cuando se inserta la pieza a mecanizar.

Material


- Elemento resorte**
- Termoplástico PUR
- Bola**
- Acero para rodamiento, templado, brillante
- Cuerpo**
- Acero termotratado, templado, fosfatado
- Tuerca**
- Acero, pavonado (ISO 4035)

Más información


**Notas**

Bola bloqueada para impedir su giro.  
Datos de carga válidos para diseños en acero y acero inoxidable.  
Ejecuciones especiales bajo pedido.

Dibujo



croquis 1



croquis 2

Información para el pedido

| Dimensiones                                                                     |     |                |                |    |                     | Capacidad de<br>carga estática<br>máx.<br>[kN] | Par de<br>torsión inicial<br>máx.<br>[Nm] | <br>[g] | Referencia |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------|----|---------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>                                                                  | l   | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | e  | diámetro de la bola |                                                |                                           |                                                                                              |            |
| [mm]                                                                            |     |                |                |    |                     |                                                |                                           |                                                                                              |            |
| con bola truncada, superficie de apoyo estriada – croquis 2, Acero termotratado |     |                |                |    |                     |                                                |                                           |                                                                                              |            |
| M30 x 1,5                                                                       | 100 | 65             | 34,6           | 51 | 40                  | 165                                            | 1355                                      | 915                                                                                          | 22741.0346 |

## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.