

## Visores para Nivel de Aceite

22860.0016



### Descripción del producto

Los visores de nivel se pueden utilizar para controlar el nivel en depósitos sin sobrepresión.

#### Material

##### Junta de estanqueidad

- Resistente al aceite y a la gasolina

##### Reflector

- Plástico, blanco

##### Anilla lisa

- Aluminio Al


##### Visor de aceite

- Plexiglás (PMMA), transparente

#### Montaje

Se puede montar en agujero no roscado H11.  
Hermeticidad asegurada apretando la anilla.

### Dibujo




### Información para el pedido

Medida (campo de visión) d <sub>1</sub>	Dimensiones						Alojamiento			Referencia	
	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	x ~	l <sub>1</sub>	b mín.	e	D H11	mín. [°C]	máx.		
sin indicador de nivel de aceite											
16	25	2,2	15	3,5	9	21	20	-20	70	9,1	22860.0016

### Accesorios

	Medida (campo de visión) d <sub>1</sub>	Dimensiones d h9 [mm]	e	Referencia
Herramienta de Montaje				
	16	2,0	21,0	22860.0816

## Ejemplo de aplicación



## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.