

Tornillos Cabeza en T • DIN 787
23030.0126



Descripción del producto

Los tornillos con cabeza en T montados con tuerca DIN 6330 (EH 23070.) y arandela DIN 6340 (EH 23060.) constituyen un conjunto completo de fijación.
Estos tornillos con cabeza en T se caracterizan por la rosca laminada.

Material

- Acero termotratado, negro, forjado, el guiado para ranura en T está fresado

Más información

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.


Referencias

Para pares de torsión y fuerzas, consultar los Datos Técnicos

Otros productos

- Arandelas Esféricas / Planas, DIN 6340 endurecidas
- Tuercas Hexagonales, DIN 6330 (altura 1,5 d)

Dibujo




Información para el pedido

Para ranura en T [mm]	Dimensiones						 [g]	Referencia
	d	l	a [mm]	b	e	k		
calidad 10.9								
12	M12	160	11,6	100	18	7	136	23030.0126

Ejemplo de aplicación





Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.