

## Casquillos • para posicionar pasadores de sujeción

23111.0736



### Descripción del producto

Estos casquillos para posicionamiento de pasadores de sujeción están disponibles en versión céntrica y flotante. Tenga en cuenta las instrucciones de montaje.

### Material

- Acero cementado, pavonado


### Montaje

Para garantizar una repetibilidad óptima se deben montar dos casquillos de centraje y dos casquillos flotantes.

### Características

El casquillo flotante tiene una ranura que sirve como marca de diferenciación.

### Dibujo



### Información para el pedido

Dimensiones		Alojamiento			Referencia
$d_1$ +0,2	$l$ -0,25 -0,5 [mm]	$d_2$ n6	$X$ $\pm 0,05$ [mm]	$D_2$ H7 [g]	
flotante – croquis 2, Acero cementado					
20,8	20	35	20	35	95 23111.0736

## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.