

Casquillos de Posicionamiento • para pasadores de sujeción y posición, montaje a presión
23111.0868



Descripción del producto

Estos casquillos para el posicionamiento de los pasadores de sujeción están montados en la contraparte.


Material

- Acero inoxidable 1.4112, templado

Montaje

El casquillo de posicionamiento a presión para colocar los pasadores de sujeción, se inserta en la mesa de la máquina o en la placa base con una ligera presión.


Dibujo



Información para el pedido

Dimensiones							Alojamiento					Referencia
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	l ₃	D ₂	D ₅	T ₁	T ₂		
F6	+0,01						H7	+1	±0,02	min.		
[mm]							[mm]				[g]	
Acero inoxidable												
30	42,03	37	48,2	5,25	10,63	21,8	42	50	10,95	28	118	23111.0868

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.