

Bridas de Cierre • con palanca de tracción acodada

23210.0321



Descripción del producto

El elemento de sujeción rápido bloquea la pieza a mecanizar simultáneamente contra topes fijos y la placa de fijación. La construcción de perfil bajo permite trabajar toda la superficie de la pieza a mecanizar. En combinación con los topes cilíndricos EH 23280, pueden a veces reemplazar dispositivos de apriete especial.

Material


- Acero, cementado, pavonado

Más información

Otros productos

- Topes, cilíndricos


Dibujo



Información para el pedido

Para ranura en T	Dimensiones												Fuerza de cierre horizontal máx. [kN]	[g]	Referencia
	d ₁	a	b	d ₂	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₁	l ₂	l ₃	s			
[mm]	[mm]														
con mordaza plana, cierre hacia la derecha															
12	M12	11,6	48	12,5	38	63	16	62	190	72	40	4	7	880	23210.0321

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.