

## Mandriles de Bridaje y Centraje · con accionamiento lateral

23340.0125



### Descripción del producto

Gracias al ajuste lateral puede incluso utilizarse en agujeros ciegos. Para bridaje y centraje de las piezas a mecanizar con agujero central.

The centering clamping mandrels have the following characteristics:

- Very high accuracy for turning/milling processes
- Ideal for secondary operations on turned parts
- Hardened and coated screw for long service life
- Clamping body can be machined very easily (for adaptation to bore diameter)

### Material

#### Cuerpo

- Acero, pavonado

#### Tornillo de fijación

- Acero termotratado

### Montaje

El mandril de bridaje y centraje puede adaptarse al diámetro de asiento correspondiente (p. ej. con un fresado, torneado). Antes de esta adaptación, debe tenerse en cuenta que el mandril de bridaje y centraje se expandirá aproximadamente 0,1 mm por encima del diámetro de sujeción. Para realizar esta adaptación se suministra una tuerca.

### Procedimiento


The internal hexagon, which is attached to the side, allows the outer diameter to be expanded.

### Más información

### Otros productos

- Mandriles de Bridaje y Centraje


### Dibujo



### Información para el pedido

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> mín.	d <sub>3</sub> -0,05	Dimensiones				h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	l <sub>1</sub> ~	SW		Fuerza de cierre máx. [kN]	Par de apriete máx. [Nm]	Alojamiento H7 [mm]	Referencia
			d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	SW <sub>1</sub>	SW <sub>2</sub>										
28,7	17,8	50	M4	39,4	41	22	17,5	7	6	2,5	20	66	50	363	23340.0125	

## Ejemplo de aplicación



## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.