

## Mordazas de Cierre Excéntricas • con rosca hembra

23390.0203



### Descripción del producto

Para un rápido bloqueo y desbloqueo de piezas a mecanizar.  
Al utilizar la versión "ajustable" (croquis 2) la posición de la empuñadura puede moverse.

### Material

#### Pletina

- Termoplástico PA, reforzado con fibra de vidrio

#### Empuñadura

- Zamak, recubierto de plástico, negro, similar a RAL 9005

#### Parte roscada

- Acero inoxidable 1.4305


#### Partes internas

- Acero inoxidable 1.4305

#### Tuerca de ajuste

- Acero inoxidable 1.4305


### Dibujo



### Información para el pedido

Dimensiones								Carrera s a 90° posición de la palanca	🌡️ máx. [°C]	📦 [g]	Referencia
l	d <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>5</sub>	h <sub>2</sub> máx. [mm]	b	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub> mín. en sujeción posición				
con rosca hembra – croquis 1, Acero inoxidable											
63	M5	16	18,5	16,4	16	13	3	0,75	80	60	23390.0203

## Ejemplo de aplicación



## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.