

Mordazas de Cierre Excéntricas • con rosca macho

23390.0231



Descripción del producto

Para un rápido bloqueo y desbloqueo de piezas a mecanizar.
Al utilizar la versión "ajutable" (croquis 2) la posición de la empuñadura puede moverse.

Material

Pletina

- Termoplástico PA, reforzado con fibra de vidrio

Empuñadura

- Zamak, recubierto de plástico, negro, similar a RAL 9005

Partes internas

- Acero inoxidable 1.4305


Tornillo

- Acero inoxidable 1.4305

Tuerca de ajuste

- Acero inoxidable 1.4305


Dibujo



Información para el pedido

l	d ₂	Dimensiones				h ₂ máx.	b	Carrera s a 90° posición de la palanca [mm]	Temperatura máx. [°C]	Peso [g]	Referencia
		h ₁ máx. en sujeción posición	d ₃	d ₅	[mm]						
con rosca macho – croquis 1, Acero inoxidable											
63	M5	20	16	18,5	16,4	16	0,75	80	63	23390.0231	

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.