

Mordazas de Cierre Excéntricas • con rosca macho
23390.0321




Descripción del producto

Para un rápido bloqueo y desbloqueo de piezas a mecanizar.
Al utilizar la versión "ajustable" (croquis 2) la posición de la empuñadura puede moverse.

Material

- Pletina**
- Termoplástico POM, reforzado con fibra de vidrio
- Empuñadura**
- Zamak, recubierto de plástico, negro, similar a RAL 9005
- Partes internas**
- Acero inoxidable 1.4305
- Tornillo**
- Acero inoxidable 1.4305
- Tuerca de ajuste**
- Acero inoxidable 1.4305

Dibujo



Información para el pedido

Dimensiones								Carrera s a 90° posición de la palanca	 máx.		Referencia
l	d ₂	h ₁ máx. en sujeción posición	d ₃	d ₄	h ₂ máx.	Rango de regulación h ₃ mín.	b				
[mm]								[mm]	[°C]	[g]	
con rosca macho, ajustable – croquis 2, Acero inoxidable											
82	M8	30	20	25	19,5	2,5	20	1	80	146	23390.0321

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.