

Elementos de Base

23700.0312



Descripción del producto

Material

Cuerpo

- Acero, pavonado


Piezas de desgaste

- Acero termotratado

Pasador

- Acero especial


Dibujo



Información para el pedido

Dimensiones										Referencia
a	b	c	b ₁	f [mm]	g	i	k	l	[g]	
30	25	65	30	12,5	M12	12,5	20	40	297	23700.0312

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.