

Elementos de Base

23700.0312



Descripción del Producto

Material

Cuerpo

- Acero, pavonado


Piezas de desgaste

- Acero termotratado

Pasador

- Acero especial


Dibujo



Información para el pedido

| Dimensiones | | | | | | | | | | Referencia |
|-------------|----|----|----------------|-----------|-----|------|----|----|-----|------------|
| a | b | c | b ₁ | f [mm] | g | i | k | l | [g] | |
| 30 | 25 | 65 | 30 | 12,5 | M12 | 12,5 | 20 | 40 | 297 | 23700.0312 |

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.