

## Manivelas Acodadas • DIN 469 rectas, con extremo cuadrado DIN 79

24330.0030



### Descripción del producto

Con estas manivelas, la soldadura está rectificada y arenada. El núcleo está mecanizado.

### Material


#### Manilla

- Acero, torneado, cincado por galvanización, pasivado

#### Cuerpo de la manivela

- Fundición nodular, con recubrimiento plástico, negro

### Dibujo



### Información para el pedido

l	s H11	e mín.	Dimensiones					d <sub>3</sub> Ø empuñadura para máquina [mm]	[g]	Referencia
			d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub> ~	h <sub>3</sub>			
con empuñadura giratoria (EH 24460., DIN 98), forma D										
100	12	16,1	12,6	28	28	21	100	20	297	24330.0030

### Cumplimiento

#### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

#### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

#### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.