

Manivelas Acodadas

24330.0422



Descripción del producto

Material


- Cuerpo de la manivela**
- Zamak, recubierto en plástico, negro, mate
- Manilla cilíndrica**
- Baquelita PF 31, negra

Más información

Referencias

Alternativa a las empuñaduras DIN 469.


Dibujo



Información para el pedido

Dimensiones									d_4			Referencia
l	s	e	d_1	d_2	d_3	h_1	h_2	h_3	Ø de la manilla cilíndrica	máx.	[g]	
[mm]									EH 24530.	[°C]		
Zamak												
64	10	13,1	10,5	19	22	20	11	12	18	80	97	24330.0422

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.