

## Manivelas Acodadas

24330.0436



### Descripción del producto

#### Material


- Cuerpo de la manivela**
- Zamak, recubierto en plástico, negro, mate
- Manilla cilíndrica**
- Baquelita PF 31, negra

#### Más información

#### Referencias

Alternativa a las empuñaduras DIN 469.


### Dibujo



### Información para el pedido

Dimensiones									d <sub>4</sub> Ø de la manilla cilíndrica EH 24530.	máx.	[g]	Referencia	
l	s H11	e mín.	d <sub>1</sub> máx.	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub> ~	h <sub>3</sub>	[mm]	[mm]	[°C]	[g]	
<b>Zamak</b>													
100	12	16,1	12,6	27	30	28	17	15	23	80	270	24330.0436	

## Ejemplo de aplicación



## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

### Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

### Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.