

Manivelas Acodadas • con manilla plegable

24331.0310



Descripción del producto

Material

Eje

- Acero, pavonado

Empuñadura

- Termoplástico, negro, mate

Cuerpo de la manivela

- Aluminio, recubierto en plástico, similar al RAL 9005 negro, acabado mate


Cubierta

- Plástico, gris claro

Procedimiento

En la posición de funcionamiento la manilla está bloqueada. Para mover la manilla a la posición de reposo, debe extraerse axialmente y girarse.

Dibujo



Información para el pedido

| l | b H11 | d ₂ | d ₃ | h ₁ | Dimensiones | | | | | d ₄ Ø de la manilla cilíndrica | [g] | Referencia |
|-------------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----|---|------------|------------|
| | | | | | h ₂ ~ [mm] | h ₃ | h ₄ | h ₅ | | | | |
| con eje cuadrado – croquis 2, negro | | | | | | | | | | | | |
| 100 | 12 | 26,7 | 35 | 23,5 | 5,5 | 29,5 | 4,2 | 57,5 | 18 | 170 | 24331.0310 | |

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.