

Espigas Roscadas  
24350.0552



Descripción del producto


Material

**Palanca de engranaje**  
• Acero inoxidable 1.4305, mate

**Bola**  
• Baquelita PF 31, negro, DIN 319

**Manilla cilíndrica**  
• Baquelita PF 31, negra

Dibujo



Información para el pedido

| Dimensiones                                     |                |                |                |                |                |              |     | Referencia |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----|------------|
| d <sub>1</sub>                                  | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | máx.<br>[°C] | [g] |            |
| [mm]                                            |                |                |                |                |                |              |     |            |
| con pomo esférico – croquis 1, Acero inoxidable |                |                |                |                |                |              |     |            |
| 14                                              | 160            | M12            | 35             | 16             | 32,5           | 110          | 203 | 24350.0552 |

## Ejemplo de aplicación



## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.