

Espigas Roscadas
24350.0642




Descripción del producto

Material

- Palanca de engranaje**
- Acero inoxidable 1.4305, mate
- Bola**
- Baquelita PF 31, negro, DIN 319
- Manilla cilíndrica**
- Baquelita PF 31, negra

Dibujo



Información para el pedido

Dimensiones								Referencia
d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	l ₂	l ₃	máx. [°C]	[g]	
[mm]								
con manilla cilíndrica – croquis 2, Acero inoxidable								
12	125	M10	23	14	65	110	103	24350.0642

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.