

Pomos  
24520.0109




Descripción del producto

Material

- Acero inoxidable 1.4305, mate


Dibujo



Información para el pedido

| Dimensiones                                |                |                |                |                |        |  | Referencia |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>                             | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | t mín. |                                                                                       |            |
| [mm]                                       |                |                |                |                |        | [g]                                                                                   |            |
| sin grafiila – croquis 1, Acero inoxidable |                |                |                |                |        |                                                                                       |            |
| 31                                         | M10            | 18,5           | 27             | 17             | 17     | 70                                                                                    | 24520.0109 |

Ejemplo de aplicación



## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.