Volantes • similar a DIN 950, acero inoxidable

24591.0515



Descripción del producto

Torneado, aro exterior pulido, superficie no mecanizada mate.

Material

Volante

Acero inoxidable A4

Manilla

· Acero inoxidable A4


Arandelas avellanadas EH 22270. para la fijación axial.

Más información

Otros productos

· Arandelas Avellanadas

Dibujo



croquis 1

croquis 2

La orientación del chavetero puede ser diferente de la mostrada en el plano.

Información para el pedido

Dimensiones								Chavetero, DIN 6885, hoja 1		Número de radios	Indicado para manilla	ı	Referencia
d ₁	d₂ H9	d ₃	d ₄	d₅	I ₁	l ₂	l ₃ ~	b ₃	t		DIN 39		
[mm]								[mm]			[mm]	[g]	
con chavetero, con manilla fija EH 24450. montada, forma N-F/G (antes: F 3) – croquis 2													
140	14	29	M8	20	38,5	19	64	5	16,3	3	20	939	24591.0515

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

Erwin Halder KG

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65. https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.



Página 1 de 1 Publicada en: 3.2.2024