

## Collarines de fijación · de rápido montaje

25071.0016



### Descripción del producto

Utilizado para posicionar, bloquear o como rápido ajuste en ejes.  
Rápido, autobloqueante, nulo en vibraciones, se monta con una mano en dirección de tracción.

### Material

#### Cuerpo

- Termoplástico PA 6, negro


#### Partes internas

- Acero inoxidable

#### Junta tórica

- NBR

### Dibujo





### Información para el pedido

Dimensiones										F	🌡️	📦	Referencia
d <sub>1</sub> +0,1	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	Fuerza de sujeción axial, unilateral [N]	máx. [°C]	[g]	
[mm]													
16	40	25	22,4	31	27,5	7	1,7	3,15	0,5	380	80	27	25071.0016

### Accesorios

	Dimensiones d [mm]	Adecuado para la medida [mm]	📦 [g]	Referencia
<b>Junta tórica</b>				
	22 x 1,5	8, 10, 12, 15, 16	0,2	25071.0052
	27 x 1,5	20, 22	0,2	25071.0054

## Ejemplo de aplicación



## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.